

GALEA STAINLESS

5087PJC100P30-12

EAN 4031582383690



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●●○
运动噪音	●●●●○
损耗	●●●●○
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	Galea stainless
外壳类型	带全锁的旋转脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	100 kg
不锈	✓
静态载重	200 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
最高温度范围	60 ° C
总高	139 mm
总宽度	66 mm
总重量	0.473 kg

轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	热塑性橡胶
轴承	精密滚珠轴承，不锈钢
侧盖	带螺纹防护装置
直径	100 mm
胎面宽度	30 mm
胎面硬度 (A)	87 岸 A

支架

材料	聚酰胺
支架形状	已关闭
旋转轴承	两个球座圈，加强的型或不锈钢型
偏移量	40 mm
旋转半径	128 mm
转向干涉	256 mm
圆顶直径	59 mm

固定件

固定件类型	螺栓孔
螺栓孔直径	12 mm

GALEA STAINLESS

5087PJC100P30-12

EAN 4031582383690



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

