

# NOVATECH

ITP 200X50-Ø25 HL60 CV

EAN 4031582330564

Pasūtījuma numurs 00839137



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja ●●●●○

Kustības troksnis ●●●○

Nodilums ●●●●○

Korozijas izturīgs ●●●○

## PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums Novatech

Korpusa tips Ritenis

Standarta EN12532 - Transporta aprīkojums

Kravnesība pie 4 km/h 800 kg

Kravnesība pie 6 km/h 640 kg

Statiskā kravnesība 1600 kg

Temperatūras diapazons (minimālais) -10 °C

Temperatūras diapazons (maksimālais) 60 °C

Kopējais svars 1,076 kg

## RITENIS

Korpusa materiāls	Alumīnijs
	izliekts
Protektora materiāls	Poliuretāns, liets
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ritenis krāsa	Medus dzeltens (RAL1005)
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	200 mm
Protektora platums	50 mm
Ass atveres diametrs	25 mm
Rumbas garums	60 mm
Korpusa platums	50 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Protektora cietība (D)	42 Krasts D

# NOVATECH

ITP 200X50-Ø25 HL60 CV

EAN 4031582330564

Pasūtījuma numurs 00839137



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

