

LINEA LOW HEIGHT

5940UAP100P30-10 LH 7001/7015 2.0

Numero d'ordine 00079953



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ● ●
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ● ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ● ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Linea low height
Tipo	Ruota girevole
Standard	EN12530 - Ruote per dispositivi
Portata a 3 km/h	100 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	200 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-10 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	40 °C
Altezza totale	103 mm
Larghezza complessiva	73 mm
Peso complessivo	0,45 kg

SUPPORTO

Materiale di costruzione	Poilammide
Forma della forcella	Supporto gemellato
Cuscinetto del supporto	Cuscinetti a sfere di precisione
Colore	Grigio argento (RAL7001)
Disassamento	32 mm
Raggio di piroettamento	88 mm
Ingombro di piroettamento	176 mm
Diametro cuffia superiore	41 mm

RUOTA

Materiale del corpo	Poilammide
Materiale del battistrada	Poliuretano, Iniettato
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Colore battistrada	Grigio ardesia (RAL7015)
Colore Ruota	Grigio ardesia (RAL7015)
Parafili	Con parafili
Diametro	100 mm
Larghezza battistrada	20 mm
Asse diametro del foro	0 mm
Lunghezza mozzo	0 mm
Larghezza corpo	20 mm
Durezza del Battistrada (A)	92 Shore A
Adatto per	60_c_storage_temperature

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Foro per vite
Diametro del foro	10 mm

Club del
progettista
tedescoPremio
InterzumPremio di
Design IF

LINEA LOW HEIGHT




5940UAP100P30-10 LH 7001/7015 2.0

Numero d'ordine 00079953



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Disegni del prodotto



Club del
progettista
tedesco



Premio
Interzum



product
design
award

Premio di
Design IF