INFORMAZIONI DI PRODOTTO

MONO

A025PJI050L51-10 RAL7035

EAN 4031582359886



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	●●●○○
Rumore	●●●○○
Attrito	●●●○○
Resistenza alla corrosione	●●●●○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Mono
Tipo	Ruota girevole con freno semplice
Standard	EN12528 - Ruote per arredamento
Portata a 3 km/h	30 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	60 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Altezza totale	72 mm
Peso complessivo	0,78 kg

SUPPORTO

Materiale di costruzione	Polipropilene
Forma della forcella	Chiuso
Cuscinetto del supporto	Perno, girevole
Colore	Grigio chiaro (RAL7035)
Disassamento	25 mm
Raggio di piroettamento	71,8 mm
Ingombro di piroettamento	143,6 mm

RUOTA

Materiale del corpo	Polipropilene
Materiale del battistrada	Gomma termoplastica
Cuscinetto	Cuscinetto piano con distanziale
Parafili	Senza parafili
Diametro	50 mm
Larghezza battistrada	18 mm
Durezza del Battistrada (A)	85 Shore A

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Foro cieco per perno B10
Diametro del foro	10 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


MONO

A025PJI050L51-10 RAL7035

EAN 4031582359886

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings



© Copyright 2026 TENTE International GmbH