

# KAPPA

9688ITP200P63 CL67

EAN 4031582316506

Numéro de commande 00802076




Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance de roulage ●●●●○

Bruit de mouvement ●●●○

Usure ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●●○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Kappa
Type	Roulette fixe
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	800 kg
Capacité de charge à 6 km/h	640 kg
Capacité de charge statique	1600 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	245 mm
Largeur totale	98 mm
Poids	3,301 kg

## ROUE

Corps de roue	Aluminium
Bandage	Polyuréthane, coulé
Roulement	Roulement à billes de précision
Axe	axe de roue boulonné
Couleur de la roue	Jaune miel (RAL1005)
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	200 mm
Largeur du bandage	50 mm
Largeur du corps de roue	50 mm
Dureté du bandage (A)	92 Shore A
Dureté du bandage (D)	42 Shore D

## CHAPE

Matériau	Acier mécano-soudé
Forme de la chape	Galbée, renforcée
Couleur	Zingué bleu
	✓
Diamètre du dôme	96 mm

## FIXATION

Type de fixation	Platine rectangulaire
Longueur de la platine	135 mm
Largeur de la platine	110 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)	75 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	80 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)	75 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	105 mm
Diamètre des trous de la platine	11 mm

# KAPPA

9688ITP200P63 CL67

EAN 4031582316506

Numéro de commande 00802076



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

