

# STYLEA

5923UJI065B10-11X20/10D23 9011/9011

EAN 4031582311006  
Bestelnummer 00075210

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ○

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Stylea
Behuizingstype	Wielen met Lastafhankelijke rem
Draagvermogen bij 3 km/h	50 kg
Statisch draagvermogen	100 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	68 mm
Totale breedte	43 mm
Totaal gewicht	0,133 kg

## WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide
Materiaal loopvlak	Thermoplastisch rubber
Lagering	Glijlager met Afstandsbuis
As	Geklinkt
Loopvlak	Antraciet grijs (RAL7016)
Wielkleur	Grafietzwart (RAL9011)
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	65 mm
Breedte Loopvlak	8 mm
Diameter Asgat	0 mm
Naaflengte	0 mm
Breedte wielkern	8 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	87 Shore A

## BEHUIZING

Materiaal	Polyamide
Vork Vorm	Behuizing met twee Wiel
Zwenklager	Kraagpen, draaiend
Kleur	Grafietzwart (RAL9011)
Offset	25 mm
Zwenk radius	53 mm
Draaicirkel	106 mm
Diameter koepel	23 mm

## FITTING

Type bevestiging	Kraagpen met gripriing, met kraag
Diameter stift	11 mm
Lengte stift	20 mm

# STYLEA

5923UJI065B10-11X20/10D23 9011/9011

EAN 4031582311006  
Bestelnummer 00075210



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

---

