

## ELASTECH

UFR125X40-Ø15

EAN 4031582337969



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Výkon role         | ● ● ● ○ ○ |
| Hluk pohybu        | ● ● ● ● ● |
| Úbytek             | ● ● ● ○ ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ○ ○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Název produktu              | Elastech                     |
| Typ krytu                   | Kolo                         |
| Standardní                  | EN12532 – Přepravní vybavení |
| Nosnost 4 km/h              | 250 kg                       |
| Statický Nosnost            | 500 kg                       |
| Rozsah teploty (minimální)  | -20 °C                       |
| Teplotní rozsah (maximální) | 80 °C                        |
| Celková hmotnost            | 0,432 kg                     |

## KOLO

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| Materiál těla       | Polyamid                                       |
| Materiál běhounu    | Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná |
| Ložisko             | Valivé ložisko                                 |
| Ochranná krytka     | Bez pouzdra                                    |
| Průměr              | 125 mm                                         |
| Šířka Běhoun        | 40 mm                                          |
| Průměr otvoru Šroub | 15 mm                                          |
| Délka poklice       | 58 mm                                          |

# ELASTECH

UFR125X40-Ø15

EAN 4031582337969



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

---

