

# ELASTECH

UFR125X40-Ø15

EAN 4031582337969



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●●●

Opotřebení ●●●○○

Odolné vůči korozi ●●●○○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Elastech
Typ	Kolo
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	250 kg
Statická Nosnost	500 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková hmotnost	0,432 kg

## KOLO

Materiál středu	Polyamid
Materiál běhounu	Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná
Ložisko	Valivé ložisko
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	40 mm
Průměr otvoru pro šroub	15 mm
Délka náboje	58 mm

# ELASTECH

UFR125X40-Ø15

EAN 4031582337969



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

---

