

DURATECH SILENT

HUR 100x36-Ø12 HL44 tyre-black

EAN 4031582319637



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

RUOTA

Materiale del corpo	Smorzamento, materiale ibrido
Materiale del battistrada	Poilammide
Cuscinetto	Cuscinetto a rulli
Colore Ruota	Grigio argento (RAL7001)
Parafili	Senza parafili
Diametro	100 mm
Larghezza battistrada	36 mm
Asse diametro del foro	12 mm
Lunghezza mozzo	44 mm
Larghezza corpo	36 mm
Durezza del Battistrada (D)	75 Shore D

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ● ● ○
Attrito	● ● ● ● ● ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Duratech silent
Tipo	Ruota
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	160 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	320 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	80 °C
Peso complessivo	0,4 kg

DURATECH SILENT

HUR 100x36-Ø12 HL44 tyre-black

EAN 4031582319637

Numero d'ordine 00033610
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

