

## NOVATECH

ETP075X50-Ø25 HL50

EAN 4031582340136



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Výkon role         | ● ● ● ● ○ |
| Hluk pohybu        | ● ● ● ○ ○ |
| Úbytek             | ● ● ● ● ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ○ ○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Název produktu              | Novatech |
| Typ krytu                   | Kolo     |
| Nosnost 3 km/h              | 550 kg   |
| Statický Nosnost            | 1100 kg  |
| Rozsah teploty (minimální)  | -20 °C   |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C    |

## KOLO

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Materiál těla       | Ocel, železo             |
| Materiál běhounu    | Polyuretan, Odlitý       |
| Ložisko             | Přesné kuličkové ložisko |
| Ochranná krytka     | S ložiskovým pouzdrem    |
| Průměr              | 75 mm                    |
| Šířka Běhoun        | 50 mm                    |
| Průměr otvoru Šroub | 25 mm                    |
| Délka poklice       | 50 mm                    |
| Tvrdost Běhoun (A)  | 92 Obuv A                |
| Typ ložiska         | 6005                     |

## TECHNICKÉ VÝKRESY

