

# NOVATECH

ETP075X50-Ø25 HL50

EAN 4031582340136



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Valivý odpor ● ● ● ● ○

Hlučnost ● ● ● ○ ○

Opotřebení ● ● ● ● ○

Odolné vůči korozi ● ● ● ○ ○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu Novatech

Typ Kolo

Nosnost 3 km/h 550 kg

Statická Nosnost 1100 kg

Rozsah teploty (minimální) -20 °C

Teplotní rozsah (maximální) 60 °C

## KOLO

Materiál středu Ocel, železo

Materiál běhounu Polyuretan, Odlitý

Ložisko Přesné kuličkové ložisko

Ochranná krytka S ložiskovým pouzdem

Průměr 75 mm

Šířka Běhoun 50 mm

Průměr otvoru pro šroub 25 mm

Délka náboje 50 mm

Tvrdost Běhoun (A) 92 Obuv A

Typ ložiska 6005

## TECHNICKÉ VÝKRESY

---

