INFORMACE O PRODUKTU

# KAPPA LOAD

9651TOO160P63

EAN 4031582314625

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

| | |
|---|---|
| Valivý odpor | ●●●●● |
| Hlučnost | ●○○○○ |
| Opotřebení | ●●●●● |
| Odolné vůči korozi | ●●●○○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

| | |
|---|---|
| Název produktu | Kappa load |
| Typ | Otočné Kolečko se Směrová brzda |
| Norma | EN12533 – Heavy duty kolečka |
| Nosnost 4 km/h | 1020 kg |
| Nosnost 6 km/h | 850 kg |
| Elektrické vodivé | Ne |
| Nerezové | Ne |
| Statická Nosnost | 2040 kg |
| Rozsah teploty (minimální) | -40 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 80 °C |
| Celková výška | 205 mm |
| Celková hmotnost | 4,3 kg |

## UCHYCENÍ

| | |
|---|---|
| Materiál pouzdra | Litina nebo kovaná litina, těžká |
| Tvar Vidlice | Široký, Vyztužené |
| Otočné ložisko | Kulové otočné jehlové ložisko |
| Vyosení | 58 mm |
| Průměr otáčení | 398 mm |
| Lubrication nipple | 1 |

## KOLO

| | |
|---|---|
| Materiál středu | Polyamid, těžký |
| Materiál běhounu | Identické s tělem Kolo |
| Ložisko | Ložisko |
| Osa kola | Šroub s maticí |
| Ochranná krytka | Bez pouzdra |
| Průměr | 160 mm |
| Šířka Běhoun | 50 mm |
| Tvrdost Běhoun (D) | 75 Shore D |

## MONTÁŽ

| | |
|---|---|
| Typ uchycení | Obdélníková destička |
| Délka plotny | 135 mm |
| Šířka plotny | 110 mm |
| Délka otvoru plotny (maximální) | 105 mm |
| Šířka otvoru plotny (minimální) | 75 mm |
| Šířka otvoru plotny (maximální) | 80 mm |
| Průměr otvoru plotny | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# KAPPA LOAD


9651TOO160P63


EAN 4031582314625


Objednací číslo 00830359

**Výkresy produktu**






© Copyright 2026 TENTE International GmbH