INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

# ALPHA

3478PVO200P63

EAN 4031582306767



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Performance de roulage | ●●●○○ |
| Bruit de mouvement | ●●●○○ |
| Usure | ●●●○○ |
| Résistance à la corrosion | ●●●○○ |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Alpha |
| Type | Roulette fixe |
| Norme | EN12532 - roulette de manutention |
| Capacité de charge à 4 km/h | 205 kg |
| Conducteur d'électricité | Non |
| Inoxydable | Non |
| Capacité de charge statique | 410 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |
| Hauteur | 240 mm |
| Largeur totale | 115 mm |
| Poids | 2,22 kg |

## CHAPE

| | |
|---|---|
| Matériau de la chape | Tôle d'acier, lourde |
| Forme de la chape | Galbée |
| Couleur de la chape | Zingué bleu |

## ROUE

| | |
|---|---|
| Corps de roue | Polypropylène |
| Bandage | Caoutchouc semi-élastique, noir |
| Roulement | Moyeu lisse |
| Axe | axe de roue boulonné |
| Couleur de la roue | Noir graphite (RAL9011) |
| Pare-fils | Sans pare-fils |
| Diamètre | 200 mm |
| Largeur du bandage | 50 mm |
| Largeur du corps de roue | 50 mm |
| Dureté du bandage (A) | 80 Shore A |

## FIXATION

| | |
|---|---|
| Type de fixation | Platine rectangulaire |
| Longueur de la platine | 140 mm |
| Largeur de la platine | 115 mm |
| Longueur des trous de la platine (minimum) | 75 mm |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 80 mm |
| Largeur des trous de la platine (minimum) | 75 mm |
| Largeur des trous de la platine (maximum) | 105 mm |
| Diamètre des trous de la platine | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ALPHA


3478PVO200P63

EAN 4031582306767

Numéro de commande 00028239

**Dessins du produit**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH