

## MAXTECH

UAD 125x38-Ø12 HL44 natural/3004

EAN 4031582322774



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Performanța rolei       | ● ● ● ○ ○ |
| Zgomot de mișcare       | ● ● ● ○ ○ |
| Atriție                 | ● ● ● ● ○ |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ● ● |

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Nume produs                       | Maxtech                           |
| Tip                               | Roată                             |
| Standard                          | EN12532 - Echipament de transport |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 300 kg                            |
| Conductiv electric                | Nu                                |
| Inoxidabil                        | Da                                |
| Capacitate de încărcare statică   | 600 kg                            |
| Interval de temperatură (minim)   | -25 °C                            |
| Interval de temperatură (maxim)   | 80 °C                             |
| Greutate totală                   | 0,37 kg                           |

## ROATĂ

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Material pentru corp                    | Poliamidă                   |
| Material al benzii de rulare            | Poliuretan , Injectat       |
| Lagăr                                   | Rulment cu role, Inoxidabil |
| Roată                                   | Alb natural                 |
| Diametru                                | 125 mm                      |
| Benză de rulare                         | 38 mm                       |
| Diametrul găurii Axă                    | 12 mm                       |
| Lungime butuc                           | 44 mm                       |
| Lățimea corpului                        | 38 mm                       |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 92 Pe malul A               |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 42 malul D                  |

# MAXTECH

UAD 125x38-Ø12 HL44 natural/3004

EAN 4031582322774

Numărul de comandă 00034192  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

