

PURETECH

FVP 200X75-Ø25 HL90

EAN 4031582365412
Номер заказа 00828528



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●○○○

Шум движения ●●●●●

Исчезновение ●●●○○

Устойчивость к коррозии ●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Puretech
Стандартный	EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры
Грузоподъемность при 4 км/ч	600 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч	500 kg
Грузоподъемность статическая	1000 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	80 °C
Общий вес	5,894 kg

КОЛЕСО

Материал корпуса	Литье
Материал протектора	Литая резина, черная
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник
Цвет Колесо	Черный (аналог RAL9005)
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	200 mm
Ширина Протектор	75 mm
Диаметр отверстия Ось	25 mm
Длина хаба	90 mm
Ширина тела	75 mm
Твердость Протектор (A)	68 Береговая A

PURETECH

FVP 200X75-Ø25 HL90

EAN 4031582365412

Номер заказа 00828528



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

