


FOOTMASTER

FOOT MASTER GASD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495218



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	○ ○ ○ ○ ○
Шум от движение	○ ○ ○ ○ ○
Привличане	○ ○ ○ ○ ○
Устойчив на корозия	○ ○ ○ ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Footmaster
Тип	Въртящ се Колело
Товароносимост при 3 км/ч	310 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Температурен диапазон (минимален)	-10 °C
Температурен диапазон (максимален)	90 °C
Обща височина	150 mm
Обща ширина	128 mm
Общо тегло	8.45 kg

ВИЛКА

Изместване	32 mm
Радиус на завъртане	90 mm
Интерференция при завъртане	180 mm
Диаметър на купол	112 mm

КОЛЕЛО

Лагер	Необорудван център
Диаметър	100 mm
Ширина на Резба	30 mm
Ширина на тялото	30 mm

ПРИЛЯГАНЕ

Дължина на плаката	112 mm
Ширина на плаката	112 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	92 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	92 mm
Диаметър на отвора на плаката	9 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GASD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495218

Номер на поръчката 00800106
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

