

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GAPC-075-ASF-HUD

EAN 4031582496604  
订单号 00800206



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

滚动性能	○○○○○
运动噪音	○○○○○
损耗	○○○○○
耐腐蚀性	○○○○○

## 核心属性

产品名称	Footmaster
外壳类型	万向脚轮
3 km/h的载重	100 kg
温度范围 (最低)	-10 ° C
最高温度范围	90 ° C
总高	101 mm
总宽度	61 mm
总重量	1.546 kg

## 轮子

轴承	未加工中心
直径	75 mm
胎面宽度	30 mm
轮体宽度	30 mm

## 支架

偏移量	30 mm
旋转半径	68 mm
转向干涉	136 mm
圆顶直径	58 mm

## 固定件

上板长	95 mm
上板宽	64 mm
上板孔长度 (最小)	78 mm
上板孔长度 (最大)	45 mm
上板孔宽度 (最小)	78 mm
上板孔宽度 (最大)	72 mm
上板孔直径	9 mm

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GAPC-075-ASF-HUD

EAN 4031582496604  
订单号 00800206



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 技术图纸

