

## NOVATECH

RK.ETP085x55-Ø47x12,5

EAN 4031582369564



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rullja veiktspēja  | ● ● ● ● ○ |
| Kustības troksnis  | ● ● ● ○ ○ |
| Nodilums           | ● ● ● ● ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ○ ○ |

## PAMATA ATRIBŪTI

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Produkta nosaukums                   | Novatech |
| Korpusa tips                         | Ritenis  |
| Kravnesība pie 3 km/h                | 550 kg   |
| Elektrovadītspējīga                  | Nē       |
| Nerūsējošais                         | Nē       |
| Statiskā kravnesība                  | 1100 kg  |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -20 °C   |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C    |

## RITENIS

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Korpusa materiāls      | Nedefinēts            |
| Protektora materiāls   | Polipropilēns, mīksts |
| Diametrs               | 85 mm                 |
| Protektora platums     | 55 mm                 |
| Protektora cietība (A) | 92 Krasts A           |
| Gultņa diametrs        | 47 mm                 |
| Gultņa platums         | 12,5 mm               |

