

# ELASTECH HEAT

IDG 100x35 yellow HL45,5 asm.

EAN 4031582347203



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## RODA

Tread hardness	suau
Material corporal	Alumini
Material de la banda de rodadura	Danys, Resistent a la calor
El Bearing	Sec amb Bush
Roda de color	Metal·lúrgia
Protectors de fil	Sense vigilància
Diàmetre	100 mm
Banda de rodadura ample	35 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	8 mm
Longitud del cub	45,5 mm
Corporació ample	35 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	75 Shore A

## ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ● ○
El soroll del moviment	● ● ● ● ● ○
Atràcia	● ● ○ ○ ○ ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ● ● ●

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Elastech heat
Tipus	Aro
Tracidad de carga a 4 km/h	80 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	Sí
Tracidad de carga estàtica	160 kg
Temperatura (mínim)	-30 °C
Temperatura màxima (màxim)	250 °C
Pes total	0,54 kg

# ELASTECH HEAT

IDG 100x35 yellow HL45,5 asm.

EAN 4031582347203

Número de comanda 00033962  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

