

ALPHA STAINLESS

8470UFD125P30-11

EAN 4031582370102



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●○○

El soroll del moviment ●●●●●

Atràcia ●●●○○

Resistència a a la corrosió ●●●●●

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte Alpha stainless

Tipus Rueda giratoria Rueda

Tracidad de carga a 4 km/h 150 kg

Inoxidable ✓

Tracidad de carga estàtica 300 kg

Temperatura (mínim) -20 °C

Temperatura màxima (màxim) 80 °C

Alçada total 155 mm

Pes total 1,016 kg

RODA

| | |
|-------------------------------------|---|
| Material corporal | Poliamida |
| | suau |
| Material de la banda de rodadura | pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat |
| El Bearing | Roamiento de rodillos rodets, Inoxidable |
| Eix | Estirada de nou |
| Diametralització | 125 mm |
| Banda de rodadura ample | 40 mm |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 64 Shore A |

SUPORT

| | |
|----------------------|---------------------|
| Material | Inoxidable, pesat |
| Forquilla Forma | Ample |
| Scamiento giratorio | Dues curses de ball |
| Desplaçament | 40 mm |
| Scio de giro | 102,5 mm |
| Sterferencia de giro | 205 mm |

FITACIÓ

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Tipus de Fitting | Forat per a cargol |
| Pern Diàmetre del forat | 11 mm |

ALPHA STAINLESS

8470UFD125P30-11

EAN 4031582370102



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

