

DELTA

3642IFP160P63 F.D-LOCK

EAN 4031582364774

Номер заказа 00837531



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●●○

Шум движения ●●●●●

Исчезновение ●●●○○

Устойчивость к коррозии ●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Delta
Тип	Поворотное Колесная опора с Общий тормоз, Концевик колесной опоры
Стандартный	EN12532 - Транспортное оборудование
Грузоподъемность при 4 км/ч	350 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч	280 kg
Грузоподъемность статическая	700 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	85 °C
Общая высота	210 mm
Общая ширина	94 mm
Общий вес	3,437 kg

КОЛЕСО

Материал корпуса	Алюминий
	мягкий
Материал протектора	Эластичные шины, без следов, вулканизированные
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник
Ось	Винт с гайкой
Цвет Колесо	черный
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	160 mm
Ширина Протектор	50 mm
Ширина тела	50 mm
Твердость Протектор (A)	68 Береговая A

КРОНШТЕЙН

Материал	Стальной лист, тяжелый
Форма Вилы	Широкая, Усиленный
Поворотный узел	Прецизионный шариковый подшипник
Цвет	Пассивированный голубым
Офсет (Смещение)	55 mm
Радиус поворота	135 mm
Поворотное соединение	270 mm
Диаметр купола	94 mm

ФИТИНГ

Тип фитинга	Прямоугольная пластина
Длина пластины	137 mm
Ширина пластины	105 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)	75 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	80 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)	105 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	105 mm
Диаметр отверстия пластины	11 mm

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

DELTA

3642IFP160P63 F.D-LOCK

EAN 4031582364774

Номер заказа 00837531



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DELTA

3642IFP160P63 F.D-LOCK

EAN 4031582364774

Номер заказа 00837531



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

