



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ● ●
Atriție	● ● ● ● ○ ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ● ● ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Zeta
Tip	Rola fixă
Standard	EN12532 - Echipament de transport
Capacitate de încărcare la 4 km/h	600 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h	480 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Nu
Capacitate de încărcare statică	1200 kg
Interval de temperatură (minim)	-30 °C
Interval de temperatură (maxim)	80 °C
Înălțime totală	240 mm
Lățime totală	117 mm
Greutate totală	1,81 kg

FURCA

Materialul de construcție	Tablă de oțel, foarte grea
Formă Furcă	Larg, Rezistent
Rulment pivotant	Două curse cu mingi, Rezistent sau Inoxidabil
Culoare	Pasivat în albastru

ROATĂ

Material pentru corp	Poliamidă
Material al benzii de rulare	Identic cu corp Roată
Lagăr	Rulment simplu
Axă	Înșurubat cu piuliță
Roată	Alb natural
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	200 mm
Benză de rulare	46 mm
Lățimea corpului	46 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	75 malul D

RACORD

Tip ajustare	Placă dreptunghiulară
Lungime placă	137 mm
Lățimea plăcii	117 mm
Lungime orificiu placă (minim)	75 mm
Lungime orificiu placă (maximă)	80 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)	75 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)	105 mm
Diametru orificiu placă	11 mm

ZETA

4688UOO200P63 WH-w46

EAN 4031582308341

Numărul de comandă 00830083
Desene ale produsului



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

