

PURETECH

PVR 300x50-Ø20 HL58

EAN 4031582321357



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

RUOTA

Materiale del corpo	Polipropilene
Materiale del battistrada	Gomma piena, nera
Cuscinetto	Cuscinetto a rulli
Colore Ruota	Nero grafite (RAL9011)
Parafili	Senza parafili
Diametro	300 mm
Larghezza battistrada	50 mm
Asse diametro del foro	20 mm
Lunghezza mozzo	58 mm
Larghezza corpo	50 mm
Durezza del Battistrada (A)	80 Shore A

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ● ● ○
Attrito	● ● ● ○ ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Puretech
Tipo	Ruota
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	250 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	500 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Peso complessivo	2,82 kg

PURETECH

PVR 300x50-Ø20 HL58

EAN 4031582321357

Numero d'ordine 00038262
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

