

## STYLEA

5923XGI065B10-11X20/10D23 9011/9011

EAN 4031582341140



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rullja veiktspēja  | ● ● ● ● ○ |
| Kustības troksnis  | ● ● ● ● ○ |
| Nodilums           | ● ● ● ● ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ● ○ |

## PAMATA ATRIBŪTI

|                                      |                                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Stylea                                             |
| Korpusa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi |
| Krāvesība pie 3 km/h                 | 50 kg                                              |
| Elektrovadītspējīga                  | Jā                                                 |
| Nerūsējošais                         | Nē                                                 |
| Statiskā krāvesība                   | 100 kg                                             |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -20 °C                                             |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C                                              |
| Kopējais augstums                    | 68 mm                                              |
| Kopējais platums                     | 43 mm                                              |
| Kopējais svars                       | 0,12 kg                                            |

## KRONŠTEINIS

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Mājokļa materiāls   | Poliamīds                  |
| Dakšas forma        | Dubultā riteņa kronšteinis |
| Grozāmais gultnis   | Grozāms stienis            |
| Krāsa               | Grafīta melna (RAL9011)    |
| Ofsets              | 25 mm                      |
| Pagrieziena rādiuss | 53 mm                      |
| Grozāms savienojums | 106 mm                     |
| Kupola diametrs     | 23 mm                      |

## RITENIS

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Korpusa materiāls      | Poliamīds, elektrovadītspējīgs        |
| Protektora materiāls   | Termoplastiskas gumija, elektrovadoša |
| Gūtnis                 | Cuscinetto piano con distanziale      |
| Ass                    | Kniedēts                              |
| Protektors krāsa       | Grafīta melna (RAL9011)               |
| Ritenis krāsa          | Grafīta melna (RAL9011)               |
| Izplešanās armatūra    | Bez vītņu aizsarga                    |
| Diametrs               | 65 mm                                 |
| Protektora platums     | 8 mm                                  |
| Ass atveres diametrs   | 0 mm                                  |
| Rumbas garums          | 0 mm                                  |
| Korpusa platums        | 8 mm                                  |
| Protektora cietība (A) | 87 Krasts A                           |

## UZSTĀDĪŠANA

|                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| Uzstādīšanas veids | Stienis ar satveršanas gredzenu, ar uznavu |
| Stieņa diametrs    | 11 mm                                      |
| Stieņa garums      | 20 mm                                      |

# STYLEA

5923XGI065B10-11X20/10D23 9011/9011

EAN 4031582341140

Pasūtījuma numurs 00078572  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

