

NOVATECH

ITP250X50-Ø20 HL60 SUPER CONVEX R25

EAN 4031582444681



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●○○

Исчезновение ●●●●○

Устойчивость к коррозии ●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Novatech
Тип корпуса	Колесо
Стандартный	EN12532 - Транспортировочное оборудование
Грузоподъемность при 4 км/ч	800 kg
Грузоподъемность статическая	1600 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общий вес	2,181 kg

КОЛЕСО

Материал корпуса	Алюминий
Материал протектора	Полиуретан, Литой
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	250 mm
Ширина Протектор	50 mm
Диаметр отверстия Ось	20 mm
Длина хаба	60 mm
Твердость Протектор (A)	80 Береговая A

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

