

ZETA REVERSE

468SIEP125P63

EAN 4031582398038

Rendelési szám 00860817



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TEJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●●○

Mozgás zajkibocsátása ●●●●●

Kopás ●●●●○

Korrozióálló képesség ●●●○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Zeta reverse
Ház típusa	Önbeálló görgő rugós irányfékkel
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	300 kg
Teherbírás 6 km/h-nál	240 kg
Statikus teherbírás	600 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	85 °C
Összsúly	164 mm
Teljes szélesség	96 mm
Összsúly	3,002 kg



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

KERÉK

Felépítmény anyaga	Alumínium
	puha
Futófelület anyaga	Rugalmas gumi, fekete, vulkanizált
Csapágy	Precíziós golyóscsapágy
Tengely	Csavar anyával
Kerék színe	Mélyfekete (hasonló RAL9005)
Szárvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	125 mm
Futófelület szélessége	50 mm
Test szélessége	50 mm
A futófelület keménysége (A)	67 Shore A

VÁZ

Anyag	Acéllemez, nagyon nehéz
Villa alakja	Széles, Megerősített
Forgócsapágy	Kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes
Szín	Kék passzívált
Ellensúlyoz	55 mm
Körbeforgás	117,5 mm
Körbeforgás	235 mm
Kupola átmérője	96 mm

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Téglalap alakú talplemez
Talplemez hossza	137 mm
Talplemez szélessége	105 mm
Lemezfurat hossza (minimális)	75 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	80 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)	75 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	105 mm
Tengely furat átmérője	11 mm

ZETA REVERSE

468SIEP125P63

EAN 4031582398038

Rendelési szám 00860817



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

