

# FORMA

6941UFP150P33 DARK GREY

EAN 4031582477382



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Valivý odpor ●●●●○

Hlučnost ●●●●○

Opotřebení ●●●●○

Odolné vůči korozi ●●●○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Forma
Typ	Otočné Kolečko se Směrová brzda
Nosnost 3 km/h	135 kg
Rozsah teploty (minimální)	-18 °C
Teplotní rozsah (maximální)	120 °C
Celková výška	176 mm

## KOLO

Materiál středu	Polyamid
	měkký
Materiál běhounu	Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrům
Průměr	150 mm
Šířka Běhoun	18 mm
Tvrдост Běhoun (A)	60 pobřeží A

## UCHYCENÍ

Materiál	Zinek-odlévání-hliník
Tvar Vídlice	Uchycení dvou Kolo
Otočné ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Vyosení	57 mm
Poloměr otáčení	137 mm

## MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	92 mm
Šířka plotny	64 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	73 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)	43 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	45 mm
Průměr otvoru plotny	10,7 mm

# FORMA

6941UFP150P33 DARK GREY

EAN 4031582477382



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

---

