

## LINEA LIGHT

5925XSI075L51-10 RAL7001

EAN 4031582399110



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Actuació Roll               | ● ● ● ● ● |
| El soroll del moviment      | ● ● ● ● ● |
| Atràcia                     | ● ● ● ● ● |
| Resistència a a la corrosió | ● ● ● ● ● |

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Nom del producte           | Linea light                        |
| Tipus                      | Rueda giratoria con Freno de rueda |
| Tracidad de carga a 3 km/h | 80 kg                              |
| Conducció elèctrica        | Sí                                 |
| Inoxidable                 | No                                 |
| Tracidad de carga estàtica | 160 kg                             |
| Temperatura (mínim)        | -20 °C                             |
| Temperatura màxima (màxim) | 60 °C                              |
| Alçada total               | 75,5 mm                            |
| Àmplia general             | 55 mm                              |
| Pes total                  | 0,15 kg                            |

## SUPORT

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Material d'habitatge | Poliamida               |
| Forquilla Forma      | Suport Twin Roda        |
| Scamiento giratorio  | Espiga, Swiveling       |
| Color                | Verd de plata (RAL7001) |
| Desplaçament         | 23 mm                   |
| Scio de giro         | 81 mm                   |
| Sterferencia de giro | 162 mm                  |
| Dome Dictel          | 30 mm                   |

## RODA

|                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Material corporal                   | Poliamida, conducció elèctrica          |
| Material de la banda de rodadura    | Poliuretà, Injectat, conductor elèctric |
| El Bearing                          | Coixinet llis tub Separador             |
| Protectors de fil                   | Sense vigilància                        |
| Diametralització                    | 75 mm                                   |
| Banda de rodadura ample             | 15 mm                                   |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 92 Shore A                              |

## FITACIÓ

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Tipus de Fitting        | Forat cec per a la B10 |
| Pern Diàmetre del forat | 10 mm                  |



El  
Deutscher  
Dissenyador  
Club



Premi  
Interzum



Premi IF  
Disseny

# LINEA LIGHT


5925XSI075L51-10 RAL7001

EAN 4031582399110



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings



El  
Deutscher  
Dissenyador  
Club



Premi  
Interzum



Premi IF  
Disseny