

GALEA

5071PJH100P30-10

EAN 4031582378795



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Attrition ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Galea
Type	Roulette pivotante avec Blocage directionnel
Standard	EN12530 - Roulettes de dispositifs
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Statique Capacité de charge	200 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	139 mm
Largeur totale	66 mm
Poids global	0,458 kg

ROUE

Matériau du corps	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc thermoplastique
Roulement	Moyeu lisse
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	100 mm
Largeur du Bandage	30 mm
Dureté du Bandage (A)	87 Shore A

CHAPE

Matériau	Polyamide
Forme Chape	Fermé
Pivot	Deux courses de balles
Déport	40 mm
Rayon d'encombrement	128 mm
Diamètre d'encombrement	256 mm
Diamètre du dôme	59 mm

RACCORD

Type de raccord	Trou central
Diamètre du trou de l'Œil	10 mm

GALEA

5071PJH100P30-10

EAN 4031582378795



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

