


FOOTMASTER

FOOT MASTER GASD-075-ASF-HUD

EAN 4031582495201
Bestelnummer 00800105

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

BEHUIZING

Offset	30 mm
Zwenk radius	90 mm
Draaicirkel	180 mm
Diameter koepel	112 mm

FITTING

Lengte plaat	112 mm
Breedte plaat	112 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	92 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	92 mm
Diameter plaatgat	9 mm

PRESTATIES

Rolprestaties	○ ○ ○ ○ ○
Bewegingsgeluid	○ ○ ○ ○ ○
Slijtage	○ ○ ○ ○ ○
Corrosiebestendigheid	○ ○ ○ ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Footmaster
Type	Wielen
Draagvermogen bij 3 km/h	250 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	90 °C
Totale hoogte	120 mm
Totale breedte	128 mm
Totaal gewicht	6,97 kg

WIEL

Lagering	Onbewerkte Naaf
Diameter	75 mm
Breedte Loopvlak	30 mm
Breedte wielkern	30 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GASD-075-ASF-HUD

EAN 4031582495201
Bestelnummer 00800105



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

