

## GALEA STAINLESS

5087PJC100P30-10

EAN 4031582383683



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●●○

Mozgás zajkibocsátása ●●●●○

Kopás ●●●●○

Korrozióálló képesség ●●●○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Galea stainless
Ház típusa	Totálfékes görgő
Standard	EN12530 - Intézményi görgők
Teherbírás 3 km/h-nál	100 kg
Rozsdamentes	✓
Statikus teherbírás	200 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	139 mm
Teljes szélesség	66 mm
Összsúly	0,476 kg

## KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén
Futófelület anyaga	Termoplasztikus gumi
Csapágy	Precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	100 mm
Futófelület szélessége	30 mm
A futófelület keménysége (A)	87 Shore A

## VÁZ

Anyag	Poliamid
Villa alakja	Zárt
Forgócsapágy	Kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes
Ellensúlyoz	40 mm
Körbeforgás	128 mm
Körbeforgás	256 mm
Kupola átmérője	59 mm

## SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Csavarfurat
Csavar furat átmérője	10 mm

# GALEA STAINLESS

5087PJC100P30-10

EAN 4031582383683



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## MŰSZAKI RAJZOK

