

# AGILA

2470DYK125P50

EAN 4031582341829

Номер на поръчката 00006678



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●●●

Привличане ●●●○○

Устойчив на корозия ●●●○○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Име на продукта                    | Agila                        |
| Тип                                | Въртящ се Колело             |
| Стандартен                         | EN12530 – Изделителни колела |
| Товароносимост при 3 км/ч          | 100 kg                       |
| Електропроводим                    | ✓                            |
| Статичен Товароносимост            | 200 kg                       |
| Температурен диапазон (минимален)  | -20 °C                       |
| Температурен диапазон (максимален) | 80 °C                        |
| Обща височина                      | 160 mm                       |
| Обща ширина                        | 60 mm                        |
| Общо тегло                         | 1,096 kg                     |

## КОЛЕЛО

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Материал на тялото    | Стомана от лист                    |
| Материал на реазбата  | Плътна гума черен, електропроводим |
| Лагер                 | Конусен сачмен лагер               |
| Цвят на Колело        | Синьо покритие                     |
| Предпазители за резби | С предпазно устройство за резба    |
| Диаметър              | 125 mm                             |
| Ширина на Резба       | 32 mm                              |
| Ширина на тялото      | 32 mm                              |
| Твърдост на Резба (A) | 80 бряг А                          |

## ВИЛКА

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Материал                    | Стоманен лист, среден  |
| Форма Вилица                | Обхват                 |
| Въртящ се лагер             | Две състезания с топка |
| Цвят                        | Синьо покритие         |
| Изместване                  | 41 mm                  |
| Радиус на завъртане         | 103,5 mm               |
| Интерференция при завъртане | 207 mm                 |
| Диаметър на купол           | 60 mm                  |

## ПРИЛЯГАНЕ

|   |                   |
|---|-------------------|
| Тип на фитинга                            | Правоъгълна плака |
| Дължина на плаката                        | 77 mm             |
| Ширина на плаката                         | 67 mm             |
| Дължина на отвора на плаката (минимална)  | 46,5 mm           |
| Дължина на отвора на плаката (максимална) | 51,5 mm           |
| Ширина на отвора на плаката (минимална)   | 56 mm             |
| Ширина на отвора на плаката (максимална)  | 61,5 mm           |
| Диаметър на отвора на плаката             | 8,5 mm            |

# AGILA

2470DYK125P50

EAN 4031582341829

Номер на поръчката 00006678



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

