

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDR- 60-F-NYN

EAN 4031582413298



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	○ ○ ○ ○ ○
Bewegingsgeluid	○ ○ ○ ○ ○
Verloop	○ ○ ○ ○ ○
Corrosieweerstand	○ ○ ○ ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Footmaster
Type	Zwenkwiel
Draagvermogen bij 3 km/u	250 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	250 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	90 °C
Totale hoogte	82,5 mm
Totale breedte	70 mm
Totaal gewicht	0,7 kg

VORK

Kleur	Wit
Offset	38 mm
Zwenk radius	63 mm
Uitzwenking	126 mm
Diameter koepel	70 mm

WIEL

Lager	Rollager, gedempt
Kleur Wiel	Zwart
Diameter	50 mm
Breedte Loopvlak	25 mm
Breedte wielkern	25 mm

BEVESTIGING

Lengte plaat	73 mm
Breedte plaat	73 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	58 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	58 mm
Diameter bevestigingsgat	7 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDR- 60-F-NYN

EAN 4031582413298

Bestelnummer 00062080

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

