

AGILA

2478PJH075P40

EAN 4031582452655



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Agila
Type de boîtier	Roulette fixe
Norme	EN12530 - Roulettes d'appareils
Capacité de charge à 3 km/h	75 kg
Capacité de charge statique	150 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	100 mm
Poids	0,201 kg

ROUE

Corps de roue	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc thermoplastique
Roulement	Moyeu lisse
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	75 mm
Largeur du bandage	25 mm
Dureté du bandage (A)	87 Shore A

CHAPE

Matériau	Tôle d'acier, moyenne
Forme de la chape	Galbée

FIXATION

Type de fixation	Platine carrée
Longueur de la platine	67 mm
Largeur de la platine	60 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)	40 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	48 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)	40 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	48 mm
Diamètre des trous de la platine	6,3 mm

AGILA

2478PJH075P40

EAN 4031582452655



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

