INFORMACIJE O PROIZVODU

COMPACTA

2198UOI030P60-45x20

EAN 4031582030068



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	●●●○○
Buka u pokretu	●●●○○
Ishrana	●●●●○
otpornost na rdju	●●●○○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Compacta
Tip	Fiksni Tocak
Standard	EN12528 - tockovi za namestaj
Nosivost na 3 km/h	30 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	no
Statički Nosivost	60 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-25 °C
Opseg temperature (maksimalni)	80 °C
Sveukupna visina	34 mm
Ukupna širina	20 mm
Ukupna težina	0.03 kg

KUCISTE

Materijal kućišta	Čelični list, srednji
oblik viljuska	Ugaono
Boja	plavo cinkovano
Prečnik kupole	20 mm

TOCAK

Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Identično sa telom Tocak
Nošenje	klizni lezaj sa caura cevi
osovina	Zaobilaženje
Boja Tocak	Grafitna crna (RAL9011)
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	30 mm
Širina omotac	15 mm
Širina tela	15 mm
Teškoća gazećeg omotac (D)	75 Šor D

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	45 mm
Širina ploče	20 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	35 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	35 mm
Prečnik otvora ploče	5.5 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


COMPACTA

2198UOI030P60-45x20

EAN 4031582030068

Broj porudžbine 00021134

Crteži proizvoda



© Copyright 2026 TENTE International GmbH