ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

ALPHA

3478PVO200P63

EAN 4031582306767



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	●●●○○
Шум от движение	●●●○○
Привличане	●●●○○
Устойчив на корозия	●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Alpha
Тип	Фиксиран Колело
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	205 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	410 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Обща височина	240 mm
Обща ширина	115 mm
Общо тегло	2.22 kg

ВИЛКА

Материал на корпуса	Стоманен лист, тежък
Форма Вилица	Обхват
Цвят	Синьо покритие

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полипропилен
Материал на реазбата	Плътна гума черен
Лагер	Плъзгащ лагер
Ос	Завинтен с гайка
Цвят на Колело	Графитно черно (RAL9011)
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	200 mm
Ширина на Резба	50 mm
Ширина на тялото	50 mm
Твърдост на Резба (A)	80 бряг A

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Правоъгълна плака
Дължина на плаката	140 mm
Ширина на плаката	115 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)	75 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	80 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)	75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	105 mm
Диаметър на отвора на плаката	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ALPHA


3478PVO200P63

EAN 4031582306767

Номер на поръчката 00028239

Чертежи на продукта





© Copyright 2026 TENTE International GmbH