

PLATE

P10-40x27 / 8

EAN 4031582320152



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Korrozióálló képesség



ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Szerelőlap
Ház típusa	Tartozék
Teherbírási 3 km/h-nál	40 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírási	80 kg
Összsúly	8 mm

SZERELVÉNY

Szerelvénny típusa	Csap U-alakó talplemezzel
Talplemez hossza	40 mm
Talplemez szélessége	27 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	32 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	32 mm
Tengely furat átmérője	4 mm