

# AGILA

2470UOK050P30-11

EAN 4031582301250



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ● ● ○ |
| Шум руху              | ● ● ● ● ○ ○ |
| Атритація             | ● ● ● ● ● ● |
| Стійкість до корозії  | ● ● ● ● ○ ○ |

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Назва продукту                     | Agila                      |
| Тип                                | Поворотний Колісна опора   |
| Стандартний                        | EN12530 — Катори пристроїв |
| Обвантажопідйомність 3 км/год      | 50 kg                      |
| Електропровідність                 | Ні                         |
| Нержавіюча сталь                   | Ні                         |
| Статичний Вантажопідйомність       | 100 kg                     |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -40 °C                     |
| Діапазон температур (максимальний) | 80 °C                      |
| Загальна висота                    | 69 mm                      |
| Загальна вага                      | 0,19 kg                    |

## КРОНШТЕЙН

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Матеріал корпусу    | Сталевий лист, середній |
| Ви́ла Форма         | Широка                  |
| Поворотний вузол    | Дві м'ячі перегони      |
| Колір               | Пасивований блакитним   |
| Офсет (Зсув)        | 24 mm                   |
| Радіус повороту     | 49 mm                   |
| Поворотне з'єднання | 98 mm                   |

## КОЛЕСО

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Матеріал тіла           | Поліамід                       |
| Матеріал протектору     | Ідентичність з корпусом Колесо |
| Носіння                 | Конічний кульковий підшипник   |
| Захист різьби           | 3 різьбовим поручителем        |
| Діаметр                 | 50 mm                          |
| Протектор               | 19 mm                          |
| Твердість Протектор (D) | 75 Прибережна D                |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

|                                    |                                                                                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Тип налаштування                   | Отвір під болт                                                                  |
| Діаметр Болт отвору Діаметр отвору | 11 mm                                                                           |
| Підказка                           | Кастори можна встановлювати за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини. |

# AGILA

2470UOK050P30-11

EAN 4031582301250



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

