

BASETECH

POR080x34-Ø12 white

EAN 4031582410372



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor



Hlučnost



Opotřebení



Odolné vůči korozi



ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Basetech
Typ	Kolo
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	125 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	250 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	0,1 kg

KOLO

Materiál středu	Polyprpylen
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Valivé ložisko
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	80 mm
Šířka Běhoun	34 mm
Průměr otvoru pro šroub	12 mm
Délka náboje	44,4 mm
Tvrdość Běhoun (D)	65 Shore D

BASETECH

POR080x34-Ø12 white

EAN 4031582410372



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

