INFORMACE O PRODUKTU

BASETECH

POR080x34-Ø12 white

EAN 4031582410372



Obrázek se může lišit od původního produktu

KOLO

Materiál středu	Polyprpylen
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Valivé ložisko
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	80 mm
Šířka Běhoun	34 mm
Průměr otvoru pro Šroub	12 mm
Délka náboje	44,4 mm
Tvrdost Běhoun (D)	65 Shore D

VÝKON

Valivý odpor	●●●○○
Hlučnost	●●●○○
Opotřebení	●●●●●
Odolné vůči korozi	●●●○○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Basetech
Typ	Kolo
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	125 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	250 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	0,1 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


BASETECH

POR080x34-Ø12 white

EAN 4031582410372

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Výkresy produktu



© Copyright 2026 TENTE International GmbH