

## LUMINA

A520PJI050B10-11X20/10DOM38 9011/7042

EAN 4031582317145

Numărul de comandă 00071146



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●○○

Zgomot de mișcare ●●●○○

Atriție ●●●○○

Rezistență la coroziune ●●●○○

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs Lumina

Tip de carcasă Rola pivotantă

Capacitate de încărcare la 3 km/h 40 kg

Capacitate de încărcare statică 80 kg

Interval de temperatură (minim) -20 °C

Interval de temperatură (maxim) 60 °C

Înălțime totală 61 mm

Lățime totală 54 mm

Greutate totală 0,104 kg

## ROATĂ

Material pentru corp	Polipropilenă
Material al benzii de rulare	Cauciuc termoplastic
Lagăr	Rulment simplu cu tub Spacer
Axă	Rivrat
Benză de rulare	Gri trafic A (RAL7042)
Roată	Negru grafit (RAL9011)
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	50 mm
Benză de rulare	8 mm
Diametrul găurii Axă	0 mm
Lungime butuc	0 mm
Lățimea corpului	8 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	87 Pe malul A

## FURCA

Material	Polipropilenă
FormăFurcă	Carcasă Roată dublă, închisă, cu capac
Rulment pivotant	Tijă , pivotantă
Culoare	Negru grafit (RAL9011)
Offset	20 mm
Raza de pivotare	52 mm
Interferență pivotantă	104 mm
Diametru cupolă	38 mm

## RACORD

Tip ajustare	Tijă cu inel de prindere, cu colier
Diametru Tijă	11 mm
Lungime Tijă	20 mm

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

# LUMINA

A520PJI050B10-11X20/10DOM38 9011/7042

EAN 4031582317145

Numărul de comandă 00071146



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

---

