

ZETA REVERSE

468BITP125P63 SOFT CV

EAN 4031582398403

Numer zamówienia 00860899



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ●●●○○

Hałas ruchowy ●●●●●

Odejście ●●●●○

Odporność na korozję ●●●○○

PODSTAWOWE ATYTY

Nazwa produktu	Zeta reverse
Typ	Kółko obrotowe z Blokada pełna i sprężynowym Blokada kierunkowa
Standardowy	EN12532 — Sprzęt transportowy
Nośność przy 4 km/h	400 kg
Nośność przy 6 km/h	320 kg
Nośność statyczne	800 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-10 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	60 °C
Wysokość całkowita	164 mm
Szerokość całkowita	96 mm
Waga całkowita	3,273 kg

KOŁO

Materiał ciała	Aluminium
	miękki
	wypukły
Materiał bieżni	Poliuretan, Odlewane
łożysko	łożysko kulkowe precyzyjne
Oś	Przykręcane za pomocą nakrętki
Kolor Koło	Ruch szary A (RAL7042)
Ośłony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	125 mm
Szerokość Bieżnia	50 mm
Szerokość korpusu	50 mm
Twardość Bieżnia (A)	80 Shore A

OBUDOWA

Materiał	Arkusze stalowy, bardzo ciężki
Kształt Widelec	Poszerzane, Wzmacniane
łożysko obrotowe	Dwa wyścigi kulkowe, Wzmacniane lub Nierdzewne
Kolor	pasywowany na niebiesko
Wysięg	60 mm
Promień działania koła	161 mm
Zasięg działania koła	322 mm
Średnica kopuły	96 mm

MOCOWANIE

Typ mocowania	Płytką prostokątną
Długość płytki	137 mm
Szerokość płytki	105 mm
Długość otworu płytki (minimalna)	75 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)	80 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)	75 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)	105 mm
Średnica otworu płytki	11 mm

INFORMACJE O PRODUKCIE

ZETA REVERSE

468BITP125P63 SOFT CV

EAN 4031582398403

Numer zamówienia 00860899



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ZETA REVERSE

468BITP125P63 SOFT CV

EAN 4031582398403

Numer zamówienia 00860899



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

