

BASETECH

POR125x40-Ø12 HL48

EAN 4031582320817



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ○ ○
El soroll del moviment	● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ● ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Basetech
Tipus	Aro
Tracidad de carga a 4 km/h	200 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	400 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Pes total	0,21 kg

RODA

Material corporal	Polipropilè
Material de la banda de rodadura	Identitari amb el cos de Roda
El Bearing	Roamiento de rodillos
Roda de color	Blanc natural
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	125 mm
Banda de rodadura ample	40 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	12 mm
Longitud del cub	48 mm
Corporació ample	40 mm
La duresa del Banda de rodadura (D)	65 Shore D

BASETECH

POR125x40-Ø12 HL48

EAN 4031582320817

Número de comanda 00030948
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

