

КАРРА

9688TOP250P63 CL67

EAN 4031582316728

Номер замовлення 00801653



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●●●

Шум руху ●●○○○

Атритація ●●●●●

Стойкість до корозії ●●●●○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|---|
| Назва продукту | Карра |
| Тип корпусу | Фіксований Колісна опора |
| Стандартний | EN12533 — Колісні опори для великих навантажень |
| ОбВантажопідйомність 4 км/год | 1320 kg |
| ОбВантажопідйомність 6 км/год | 1100 kg |
| Статичний Вантажопідйомність | 2200 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -30 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 80 °C |
| Загальна висота | 305 mm |
| Загальна ширина | 98 mm |
| Загальна вага | 4,696 kg |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Матеріал тіла | Поліамід , важкий |
| Матеріал протектору | Ідентичність з корпусом Колесо |
| Носіння | Прецизійний кульковий підшипник |
| Вісь | Пригвинчено гайкою |
| Колір Колесо | Природний білий |
| Захист різьби | Без різьби |
| Діаметр | 250 mm |
| Протектор | 50 mm |
| Ширина тіла | 50 mm |
| Твердість Протектор (D) | 75 Прибережна D |

КРОНШТЕЙН

| | |
|------------------|---------------------------------|
| Матеріал | Литий чавун або циліндр, важкий |
| Вила Форма | Широка Підсилений |
| Колір | Пасивований блакитним |
| Діаметр ковпачка | 96 mm |

ВСТАНОВЛЕННЯ

| | |
|---|---------------------|
| Тип налаштування | Прямокутна пластина |
| Довжина пластини | 135 mm |
| Ширина тарілки | 110 mm |
| Довжина отвору для планшета (мінімальна) | 75 mm |
| Довжина отвору для планшета (максимальна) | 80 mm |
| Ширина отвору для планшета (мінімальна) | 75 mm |
| Ширина отвору для планшета (максимальна) | 105 mm |
| Діаметр отвору планшета | 11 mm |

КАРРА

9688TOP250P63 CL67

EAN 4031582316728

Номер замовлення 00801653



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

