

# LINEA CLINIC

5946UAC125R36-32S30 CC R9002

EAN 4031582382846



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动性能 | ● ● ● ● ● |
| 运动噪音 | ● ● ● ○ ○ |
| 损耗   | ● ● ● ● ○ |
| 耐腐蚀性 | ● ● ● ● ○ |

## 核心属性

|            |                     |
|------------|---------------------|
| 产品名称       | Linea clinic        |
| 外壳类型       | 带中控全锁的万向脚轮          |
| 标准         | 类似 EN12531 - 医院病床脚轮 |
| 3 km/h的载重  | 150 kg              |
| 4 公里/小时的载重 | 150 kg              |
| 导电         | 否                   |
| 不锈钢        | 是                   |
| 静态载重       | 300 kg              |
| 温度范围（最低）   | -20 °C              |
| 最高温度范围     | 80 °C               |
| 总高         | 130 mm              |
| 总宽度        | 71 mm               |
| 总重量        | 0.94 kg             |
| 认证         | 经 TÜV Süd 测试和监测     |

## 支架

|      |                    |
|------|--------------------|
| 外壳材料 | 聚酰胺                |
| 支架形状 | 双轮子支架              |
| 旋转轴承 | 精密滚珠轴承             |
| 偏移量  | 40 mm              |
| 旋转半径 | 102.5 mm           |
| 转向干涉 | 205 mm             |
| 提示   | 支架带有由聚乙烯制成的集成电缆捕手。 |

## 轮子

|         |            |
|---------|------------|
| 轮体材料    | 聚酰胺        |
| 胎面材料    | 聚氨酯，注塑     |
| 轴承      | 精密滚珠轴承，不锈钢 |
| 侧盖      | 带螺纹防护装置    |
| 直径      | 125 mm     |
| 胎面宽度    | 15 mm      |
| 胎面硬度（A） | 92 岸 A     |

## 固定件

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| 固定件类型 | 带凸轮孔的阀杆，用于异型杆，短版本       |
| 螺栓直径  | 32 mm                   |
| 螺栓长度  | 50 mm                   |
| 提示    | 可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。 |



德国设计  
师俱乐部  
(DDC)



iF 设计奖



Interzum  
奖

# LINEA CLINIC

5946UAC125R36-32S30 CC R9002

EAN 4031582382846



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 产品图纸

---

