


# LINEA LOW HEIGHT

5945UAP075P30-10 LH 7001/K3000/7015

EAN 4031582373042



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Производителност на ролката | ● ● ● ● ● |
| Шум от движение             | ● ● ● ○ ○ |
| Привличане                  | ● ● ● ● ○ |
| Устойчив на корозия         | ● ● ● ● ○ |

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Име на продукта                    | Linea low height                 |
| Тип                                | Завъртане на Колело със Спирачка |
| Стандартен                         | EN12530 – Изделителни колела     |
| Товароносимост при 3 км/ч          | 90 kg                            |
| Електропроводим                    | Не                               |
| Неръждаемост                       | Не                               |
| Статичен Товароносимост            | 180 kg                           |
| Температурен диапазон (минимален)  | -20 °C                           |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C                            |
| Обща височина                      | 78 mm                            |
| Обща ширина                        | 58 mm                            |
| Общо тегло                         | 0.24 kg                          |

## ВИЛКА

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Материал на корпуса         | Полиамид                |
| Форма Вилица                | Вилка на две Колело     |
| Въртящ се лагер             | Прецизен сачмен лагер   |
| Цвят                        | Сребърно сиво (RAL7001) |
| Изместване                  | 23 mm                   |
| Радиус на завъртане         | 78 mm                   |
| Интерференция при завъртане | 156 mm                  |
| Диаметър на купол           | 30 mm                   |

## КОЛЕЛО

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Материал на тялото      | Полиамид                        |
| Материал на реазбата    | Полиуретан, екструдирано        |
| Лагер                   | Прецизен сачмен лагер           |
| Цвят Резба              | Сива шистичка (RAL7015)         |
| Цвят на Колело          | Сива шистичка (RAL7015)         |
| Предпазители за резби   | С предпазно устройство за резба |
| Диаметър                | 75 mm                           |
| Ширина на Резба         | 15 mm                           |
| Диаметър на отворите Ос | 0 mm                            |
| Дължина на центъра      | 0 mm                            |
| Ширина на тялото        | 15 mm                           |
| Твърдост на Резба (A)   | 92 Бръснач A                    |

## ПРИЛЯГАНЕ

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Тип на фитинга            | Отвор за болт |
| Диаметър на отворите Болт | 10 mm         |

Deutscher  
Дизайн  
ClubНаграда  
Interzumproduct  
design  
awardIF  
награда  
за  
Дизайн

# LINEA LOW HEIGHT

5945UAP075P30-10 LH 7001/K3000/7015


EAN 4031582373042

Номер на поръчката 00770591

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Deutscher  
Дизайн  
Club



Награда  
Interzum



product  
design  
award

IF  
награда  
за  
Дизайн