

STYLEA

S1-5923XGI075B10-11X20/10D20 9011/9011

EAN 4031582341546



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ● ○

核心属性

产品名称	Stylea
外壳类型	带断续制动器旋转脚轮
3 km/h的载重	50 kg
导电	是
不锈	否
静态载重	100 kg
温度范围（最低）	-20 °C
最高温度范围	60 °C
总高	77 mm
总宽度	54 mm
总重量	0.13 kg

支架

外壳材料	聚酰胺
支架形状	双轮子支架
旋转轴承	阀杆旋转
颜色	石墨黑（RAL9011）
偏移量	30 mm
旋转半径	62 mm
转向干涉	124 mm
圆顶直径	20 mm

轮子

轮体材料	聚酰胺，导电
胎面材料	热塑性橡胶，导电
轴承	带轴套管的滑动轴承
轴	铆钉
胎面颜色	石墨黑（RAL9011）
轮子颜色	石墨黑（RAL9011）
侧盖	无螺纹护罩
直径	75 mm
胎面宽度	8 mm
轴孔直径	0 mm
中心长度	0 mm
轮体宽度	8 mm
胎面硬度（A）	87 岸 A

固定件

固定件类型	带抓环的阀杆，带衣领
阀杆直径	11 mm
阀杆长度	20 mm

STYLEA

S1-5923XGI075B10-11X20/10D20 9011/9011

EAN 4031582341546

订单号 00078129
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

