产品信息

# STYLEA

S1-5923XGI075B10-11X20/10D20 9011/9011

EAN 4031582341546



图片可能与原产品不同

## 表现

| | |
|---|---|
| 滚动性能 | ●●●○○ |
| 运动噪音 | ●●●○○ |
| 损耗 | ●●●○○ |
| 耐腐蚀性 | ●●●●○ |

## 核心属性

| | |
|---|---|
| 产品名称 | Stylea |
| 外壳类型 | 带断续制动器旋转脚轮 |
| 3 km/h的载重 | 50 kg |
| 导电 | 是 |
| 不锈 | 否 |
| 静态载重 | 100 kg |
| 温度范围（最低） | -20 °C |
| 最高温度范围 | 60 °C |
| 总高 | 77 mm |
| 总宽度 | 54 mm |
| 总重量 | 0.13 kg |

## 支架

| | |
|---|---|
| 外壳材料 | 聚酰胺 |
| 支架形状 | 双轮子支架 |
| 旋转轴承 | 阀杆旋转 |
| 颜色 | 石墨黑 （RAL9011） |
| 偏移量 | 30 mm |
| 旋转半径 | 62 mm |
| 转向干涉 | 124 mm |
| 圆顶直径 | 20 mm |

## 轮子

| | |
|---|---|
| 轮体材料 | 聚酰胺，导电 |
| 胎面材料 | 热塑性橡胶，导电 |
| 轴承 | 带轴套管的滑动轴承 |
| 轴 | 铆钉 |
| 胎面颜色 | 石墨黑 （RAL9011） |
| 轮子颜色 | 石墨黑 （RAL9011） |
| 侧盖 | 无螺纹护罩 |
| 直径 | 75 mm |
| 胎面宽度 | 8 mm |
| 轴孔直径 | 0 mm |
| 中心长度 | 0 mm |
| 轮体宽度 | 8 mm |
| 胎面硬度 （A） | 87 岸 A |

## 固定件

| | |
|---|---|
| 固定件类型 | 带抓环的阀杆，带衣领 |
| 阀杆直径 | 11 mm |
| 阀杆长度 | 20 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

产品信息

# STYLEA

S1-5923XGI075B10-11X20/10D20 9011/9011

EAN 4031582341546

订单号 00078129

**产品图纸**

