

AGILA

2478UAP150P50

EAN 4031582302431



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

| | |
|-------------------------|-----------|
| Performanța rolei | ● ● ● ● ○ |
| Zgomot de mișcare | ● ● ● ● ○ |
| Atriție | ● ● ● ● ○ |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ● ○ |

ATRIBUTELE DE BAZĂ

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Nume produs | Agila |
| Tip | Rola fixă |
| Standard | EN12530 - Roți pentru dispozitive |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 100 kg |
| Conductiv electric | Nu |
| Inoxidabil | Nu |
| Capacitate de încărcare statică | 200 kg |
| Interval de temperatură (minim) | -40 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 80 °C |
| Înălțime totală | 185 mm |
| Greutate totală | 0,83 kg |

FURCA

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Materialul de construcție | Tablă de oțel, medie |
| FormăFurcă | Larg |
| Culoare | Pasivat în albastru |

ROATĂ

| | |
|---|-----------------------------|
| Material pentru corp | Poliamidă |
| Material al benzii de rulare | Poliuretan , Injectat |
| Lagăr | Rulment cu bile de precizie |
| Protecție pentru filet | Cu protecție pentru filet |
| Diametru | 150 mm |
| Benză de rulare | 32 mm |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 40 Malul D |

RACORD

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Tip ajustare | Placă dreptunghiulară |
| Lungime placă | 77 mm |
| Lățimea plăcii | 67 mm |
| Lungime orificiu placă (minim) | 56 mm |
| Lungime orificiu placă (maximă) | 61,5 mm |
| Lățimea orificiului plăcii (minim) | 46,5 mm |
| Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 51,5 mm |
| Diametru orificiu placă | 8,5 mm |

AGILA

2478UAP150P50

EAN 4031582302431



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

