

# STYLEA

5920XGI075B10-11X20 DOM20

EAN 4031582344837



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ● ● ○

## 핵심 속성

제품명	Stylea
하우징 유형	회전 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	50 kg
전기 전도성	✓
온도 범위(최소)	-10 °C
온도 범위(최대)	40 °C
총높이	81 mm
전체 너비	53 mm
전체 체중	0.177 kg

## 휠

차체 재질	폴리아미드, 전기 전도성
트레드 재질	열가소성 고무, 전기 전도성
베어링	스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링
차축	리벳
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	75 mm
트레드 폭	8 mm
트레드의 경도(A)	87 Shore A

## 하우징

재료	폴리아미드
Fork 외형	트윈 휠 하우징
스위블 베어링	스텝, 회전
회전 반경	62 mm
회전 간섭	124 mm
덤 직경	20 mm

## 피팅

피팅 유형	그립 링이 달린 스텝, 칼라
스텝 직경	11 mm

제품 정보

# STYLEA

5920XGI075B10-11X20 DOM20

EAN 4031582344837

기술 도면

---

